

Handleiding Eamo easymount single

1 Stel het deurkozijn samen met de meegeleverd profielen en montage set DK6045



Schuif de hoeken in de kozijnprofielen en tik de profielen, indien nodig, met een kunststof hamer te samen, draai de imbusbouten vast,



Schuif de onderhoeken in het profiel en draai de imbusbouten vast,



Monteer de kozijndelen van de scharnieren met de bijgeleverde M4 bouten,

Handleiding Eamo easymount single

- 2** Plaats de U-profielen (U-40 vast, U-40klik U-25, U-25klik), houd t.p.v. de deur op de vloer een sparing vrij van;

Kozijnbreedte minus 42mm, insteek kozijnstaanders 21mm links en 21mm rechts

Het kozijn kan zich nu reeds niet meer verplaatsen

- 3** Plaats de vaste rubbers (type rubber zie blad 3) in de groef in het profiel,

- 4** Schep het kozijn om het plafond U-profiel en de staanders om het vloerprofiel,

- 5** Veranker het kozijn via de onderhoeken met de vloer,

- 6** plaats de vaste rubbers in het kozijn, (type rubber zie blad 3) in de groef in de profielen,

- 7** voorzie het glas aan één lange zijde van dubbelzijdige tape, plaats het glas d.m.v. kunststof vulplaatje met een breedte van 20mm , (los bij te bestellen op het order formulier)

- 8** plaats de knelrubbers, het glas staat nu vast,

- 9A** plaats de deur in het kozijn, **nu nog geen aanslag rubbers plaatsen.**

Monteer de scharnieren op de deur;

1mm pakking binnen en 1mm pakking buiten voor 12 glas,

3mm pakking binnen en 1mm pakking buiten voor 10 glas,



Plaats het aanslag rubber in het kozijn,

Plaats het slot met krukstel.

- 9B** Monteer de scharnieren op de deur,

Hang de deur over de kozijndelen

Monteer het krukstel

Handleiding Eamo easymount single

Toepassing type rubbers

Rubber 1	Deurkozijn DK-6045	deur aanslagrubber zwart	geheel zwart
Rubber 2	Deurkozijn DK-6045	vast rubber zwart 10 mm glasdikte	donkergeel accentstreep
Rubber 3	Deurkozijn DK-6045	inrol rubber zwart 10 mm glasdikte	donkergeel accentstreep
Rubber 4	Deurkozijn DK-6045	vast rubber zwart 12 mm glasdikte	lichtgeel accentstreep
Rubber 5	Deurkozijn DK-6045	inrol rubber zwart 12 mm glasdikte	lichtgeel accentstreep
Rubber 6	U-profielen	vast rubber zwart 12 mm glasdikte	koffiebruin accentstreep
Rubber 7	U-profielen	inrol rubber zwart 12 mm glasdikte	koffiebruin accentstreep
Rubber 8	U-profielen	vast rubber zwart 10 mm glasdikte	rood accentstreep
Rubber 9	U-profielen	inrol rubber zwart 10 mm glasdikte	rood accentstreep
Rubber 10	Deurkozijn DK-6045	vast rubber zwart 17 mm glasdikte	geheel zwart
Rubber 11	Deurkozijn DK-6045	inrol rubber zwart 17 mm glasdikte	geheel zwart
Rubber 12	U-profielen	vast rubber zwart 17 mm glasdikte	geheel zwart
Rubber 13	U-profielen	vast rubber zwart 17 mm glasdikte	geheel zwart